




EKQ120BL15



Nivellierbare Edelstahlkassette Q12 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 15mm

Technische Merkmale

Architektur

Mit Bodenbelagsaussparung Ja

Form

Form Vierkant

Abmessungen

Einbautiefe 95 mm

Einbaulänge 244 mm

Einbaubreite 244 mm

Höhe 77 mm

Nivellierbereich 95 - 282 mm

Nenngröße 244 mm

Dicke Bodenbelagsaussparung 15 mm

Ausstattung

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebecher Ja

Anzahl der einbaubaren Geräte 12

Anzahl der Gerätebecher 3

Anzahl der Leitungsauslässe 0

Einsatzbedingungen

Maximale Belastung 3 - 5 kN

Installation, Montage

Geeignet für Hohlbodenmontage Ja

Geeignet für Doppelbodeneinbau Ja

Anleitung

Bodenpflege Nass

Werkstoff

Werkstoff Edelstahl

Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal Ja

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK IK10

Schutzart IP im ungenutzten Zustand IP54

