




EKQ120LE15



**Nivel. Edelstahlkassette Q12 mit Leitungsauslass für 12x45er Module Belag T=15mm**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

Mit Bodenbelagsaussparung Ja

**Form**

Form Vierkant

**Abmessungen**

Einbautiefe 95 mm

Einbaulänge 244 mm

Einbaubreite 244 mm

Höhe 77 mm

Nivellierbereich 95 - 282 mm

Nenngröße 244 mm

Dicke Bodenbelagsaussparung 15 mm

**Ausstattung**

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebecher Ja

Anzahl der einbaubaren Geräte 12

Anzahl der Gerätebecher 3

Anzahl der Leitungsauslässe 1

**Einsatzbedingungen**

Maximale Belastung 3 - 5 kN

**Installation, Montage**

Geeignet für Hohlbodenmontage Ja

Geeignet für Doppelbodeneinbau Ja

**Anleitung**

Bodenpflege Trocken

**Werkstoff**

Farbe Leitungsauslass Edelstahl

Werkstoff Edelstahl

**Funktionen**

Geeignet für Unterflurkanal Ja

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK IK10

Schutzart IP	IP20
Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP30
Einbaugröße (Unterflursysteme)	Q12
Halogenfrei	Ja