




EKR0600BL2



**Nivb Edelstahlkassette R06 für 6 Inst-geräte blind Höhe i/a 38/43mm**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

Mit Bodenbelagsaussparung Ja

**Form**

Form Rund

**Abmessungen**

Einbautiefe 115 mm

Einbaudurchmesser 215 mm

Höhe 115 mm

Nenngröße 215 mm

Dicke Bodenbelagsaussparung 38 mm

**Ausstattung**

Anzahl der Gerätebecher 0

Anzahl der Leitungsauslässe 0

**Einsatzbedingungen**

Maximale Belastung 1,5 - 3,0 kN

**Installation, Montage**

Geeignet für Hohlbodenmontage Ja

Geeignet für Doppelbodeneinbau Ja

**Werkstoff**

Werkstoff Edelstahl

Farbe Edelstahl

**Funktionen**

Geeignet für Unterflurkanal Ja

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK IK10

Schutzart IP IP20

Einbaugröße (Unterflursysteme) R06