




EKR0600LE2



Nivb Edelstahlkassette R06 für 6 Inst-geräte Ltg-auslass eckig Höhe i/a 38/43mm

Technische Merkmale

Form

Form	Rund
------	------

Abmessungen

Einbautiefe	115 mm
Einbaudurchmesser	215 mm
Höhe	115 mm
Nenngröße	215 mm
Dicke Bodenbelagsaussparung	38 mm

Ausstattung

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebecher	Ja
Anzahl der einbaubaren Geräte	6
Anzahl der Gerätebecher	2
Anzahl der Leitungsauslässe	1

Einsatzbedingungen

Maximale Belastung	1,5 - 3,0 kN
--------------------	--------------

Installation, Montage

Geeignet für Hohlbodenmontage	Ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja

Werkstoff

Farbe Leitungsauslass	Silber
Werkstoff	Edelstahl
Farbe	Edelstahl

Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal	Ja
-----------------------------	----

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK10
Schutzart IP	IP20
Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP30
Einbaugröße (Unterflursysteme)	R06
Halogenfrei	Ja