


EKR0600TM1



Nivb Edelstahlkassette R06 für 6 Inst-geräte Tubusmontagesatz Höhe i/a 23/28mm

Technische Merkmale

Form

Form	Rund
------	------

Abmessungen

Einbautiefe	100 mm
Einbaudurchmesser	215 mm
Höhe	100 mm
Nenngröße	215 mm
Dicke Bodenbelagsaussparung	23 mm

Ausstattung

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebecher	Ja
Anzahl der einbaubaren Geräte	6
Anzahl der Gerätebecher	2
Anzahl der Leitungsauslässe	1
Ausführung Leitungsauslass	Schraubbar

Einsatzbedingungen

Maximale Belastung	3 - 3 kN
--------------------	----------

Installation, Montage

Geeignet für Hohlbodenmontage	Ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja

Werkstoff

Farbe Leitungsauslass	Silber
Werkstoff	Edelstahl
Farbe	Edelstahl

Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal	Ja
-----------------------------	----

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK10
Einbaugröße (Unterflursysteme)	R06