



EKR060BL15



Nivellierbare Edelstahlkassette R06 für Revisionsöffnung mit Belagtiefe 15mm

Technische Merkmale

Architektur

Mit Bodenbelagsaussparung Ja

Form

Form Rund

Abmessungen

Einbautiefe 95 mm

Einbaudurchmesser 215 mm

Höhe 77 mm

Nivellierbereich 95 - 282 mm

Nenngröße 215 mm

Dicke Bodenbelagsaussparung 15 mm

Ausstattung

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebecher Ja

Anzahl der einbaubaren Geräte 6

Anzahl der Gerätebecher 2

Anzahl der Leitungsauslässe 0

Einsatzbedingungen

Maximale Belastung 3 - 5 kN

Installation, Montage

Geeignet für Hohlbodenmontage Ja

Geeignet für Doppelbodeneinbau Ja

Anleitung

Bodenpflege Nass

Werkstoff

Werkstoff Edelstahl

Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal Ja

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK IK10

Schutzart IP im ungenutzten Zustand IP54

Einbaugröße (Unterflursysteme) R06

