




EKR060LE15



Nivel. Edelstahlkassette R06 mit Leitungsauslass für 6x45er Module Belag T=15mm

Technische Merkmale

Architektur

Mit Bodenbelagsaussparung Ja

Form

Form Rund

Abmessungen

Einbautiefe 95 mm

Einbaudurchmesser 215 mm

Höhe 77 mm

Nivellierbereich 95 - 282 mm

Nenngröße 215 mm

Dicke Bodenbelagsaussparung 15 mm

Ausstattung

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebecher Ja

Anzahl der einbaubaren Geräte 6

Anzahl der Gerätebecher 2

Anzahl der Leitungsauslässe 1

Einsatzbedingungen

Maximale Belastung 3 - 5 kN

Installation, Montage

Geeignet für Hohlbodenmontage Ja

Geeignet für Doppelbodeneinbau Ja

Anleitung

Bodenpflege Trocken

Werkstoff

Farbe Leitungsauslass Edelstahl

Werkstoff Edelstahl

Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal Ja

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK IK10

Schutzart IP IP20

Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP30
Einbaugröße (Unterflursysteme)	R06
Halogenfrei	Ja