




EKR060LE15



## Nivel. Edelstahlkassette R06 mit Leitungsauslass für 6x45er Module Belag T=15mm

### Technische Merkmale

#### Architektur

Mit Bodenbelagsaussparung Ja

#### Form

Form Rund

#### Abmessungen

Einbautiefe 95 mm

Einbaudurchmesser 215 mm

Höhe 77 mm

Nivellierbereich 95 - 282 mm

Nenngröße 215 mm

Dicke Bodenbelagsaussparung 15 mm

#### Ausstattung

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebecher Ja

Anzahl der einbaubaren Geräte 6

Anzahl der Gerätebecher 2

Anzahl der Leitungsauslässe 1

#### Einsatzbedingungen

Maximale Belastung 3 - 5 kN

#### Installation, Montage

Geeignet für Hohlbodenmontage Ja

Geeignet für Doppelbodeneinbau Ja

#### Anleitung

Bodenpflege Trocken

#### Werkstoff

Farbe Leitungsauslass Edelstahl

Werkstoff Edelstahl

#### Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal Ja

#### Sicherheit

Stoßfestigkeit IK IK10

Schutzart IP IP20

Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP30
Einbaugröße (Unterflursysteme)	R06
Halogenfrei	Ja