




EKR1200BL1



## Nivb Edelstahlkassette R12 für 12 Inst-geräte blind Höhe i/a 23/28mm

### Technische Merkmale

#### Architektur

Mit Bodenbelagsaussparung Ja

#### Form

Form Rund

#### Abmessungen

Einbautiefe 100 mm

Einbaudurchmesser 306 mm

Höhe 100 mm

Nenngröße 305 mm

Tiefe der Bodenbelagsaussparung 23 mm

#### Ausstattung

Anzahl der Gerätebecher 0

Anzahl der Leitungsauslässe 0

#### Einsatzbedingungen

Maximale Belastung 1,5 - 3,0 kN

#### Installation, Montage

Geeignet für Hohlbodenmontage Ja

Geeignet für Doppelbodeneinbau Ja

#### Werkstoff

Werkstoff Edelstahl

Farbe Edelstahl

#### Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal Ja

#### Sicherheit

Stoßfestigkeit IK IK10

Schutzart IP IP20

Einbaugröße (Unterflursysteme) R12

Halogenfrei Ja