




EKR1200BL2



Nivb Edelstahlkassette R12 für 12 Inst-geräte blind Höhe i/a 38/43mm

Technische Merkmale

Architektur

Mit Bodenbelagsaussparung Ja

Form

Form Rund

Abmessungen

Einbautiefe 115 mm

Einbaudurchmesser 306 mm

Höhe 115 mm

Nenngröße 305 mm

Dicke Bodenbelagsaussparung 38 mm

Ausstattung

Anzahl der Gerätebecher 0

Anzahl der Leitungsauslässe 0

Einsatzbedingungen

Maximale Belastung 1,5 - 3,0 kN

Installation, Montage

Geeignet für Hohlbodenmontage Ja

Geeignet für Doppelbodeneinbau Ja

Werkstoff

Werkstoff Edelstahl

Farbe Edelstahl

Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal Ja

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK IK10

Schutzart IP IP20

Einbaugröße (Unterflursysteme) R12

Halogenfrei Ja