




EKR1200LE1



Nivb Edelstahlkassette R12 für 12 Inst-geräte Ltg-auslass eckig Höhe i/a 23/28mm

Technische Merkmale

Form

Form	Rund
------	------

Abmessungen

Einbautiefe	100 mm
Einbaudurchmesser	306 mm
Höhe	100 mm
Nenngröße	305 mm
Dicke Bodenbelagsaussparung	23 mm

Ausstattung

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebecher	Ja
Anzahl der einbaubaren Geräte	12
Anzahl der Gerätebecher	3
Anzahl der Leitungsauslässe	1

Einsatzbedingungen

Maximale Belastung	1,5 - 3,0 kN
--------------------	--------------

Installation, Montage

Geeignet für Hohlbodenmontage	Ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja

Werkstoff

Farbe Leitungsauslass	Silber
Werkstoff	Edelstahl
Farbe	Edelstahl

Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal	Ja
-----------------------------	----

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK10
Schutzart IP	IP20
Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP30
Einbaugröße (Unterflursysteme)	R12
Halogenfrei	Ja