




EKR1200TM2



**Nivb Edelstahlkassette R12 für 12 Inst-geräte Tubusmontagesatz Höhe i/a 38/43mm**

**Technische Merkmale**

**Form**

Form	Rund
------	------

**Abmessungen**

Einbautiefe	115 mm
Einbaudurchmesser	306 mm
Höhe	115 mm
Nenngröße	305 mm
Dicke Bodenbelagsaussparung	38 mm

**Ausstattung**

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebecher	Ja
Anzahl der einbaubaren Geräte	12
Anzahl der Gerätebecher	3
Anzahl der Leitungsauslässe	1
Ausführung Leitungsauslass	Schraubbar

**Einsatzbedingungen**

Maximale Belastung	3 - 3 kN
--------------------	----------

**Installation, Montage**

Geeignet für Hohlbodenmontage	Ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja

**Werkstoff**

Farbe Leitungsauslass	Silber
Werkstoff	Edelstahl
Farbe	Edelstahl

**Funktionen**

Geeignet für Unterflurkanal	Ja
-----------------------------	----

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK	IK10
Einbaugröße (Unterflursysteme)	R12