




EKR120LE15



Nivel. Edelstahlkassette R12 mit Leitungsauslass für 12x45er Module Belag T=15mm

Technische Merkmale

Architektur

Mit Bodenbelagsaussparung Ja

Form

Form Rund

Abmessungen

Einbautiefe 95 mm

Einbaudurchmesser 306 mm

Höhe 77 mm

Nivellierbereich 95 - 282 mm

Nenngröße 306 mm

Dicke Bodenbelagsaussparung 15 mm

Ausstattung

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebecher Ja

Anzahl der einbaubaren Geräte 12

Anzahl der Gerätebecher 3

Anzahl der Leitungsauslässe 1

Einsatzbedingungen

Maximale Belastung 3 - 5 kN

Installation, Montage

Geeignet für Hohlbodenmontage Ja

Geeignet für Doppelbodeneinbau Ja

Anleitung

Bodenpflege Trocken

Werkstoff

Farbe Leitungsauslass Edelstahl

Werkstoff Edelstahl

Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal Ja

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK IK10

Schutzart IP IP20

Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP30
Einbaugröße (Unterflursysteme)	R12
Halogenfrei	Ja