




EKR120LE25



## Nivel. Edelstahlkassette R12 mit Leitungsauslass für 12x45er Module Belag T=25mm

### Technische Merkmale

#### Architektur

Mit Bodenbelagsaussparung Ja

#### Form

Form Rund

#### Abmessungen

Einbautiefe 105 mm

Einbaudurchmesser 306 mm

Höhe 87 mm

Nivellierbereich 105 - 292 mm

Nenngröße 306 mm

Dicke Bodenbelagsaussparung 25 mm

#### Ausstattung

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebecher Ja

Anzahl der einbaubaren Geräte 12

Anzahl der Gerätebecher 3

Anzahl der Leitungsauslässe 1

#### Einsatzbedingungen

Maximale Belastung 3 - 5 kN

#### Installation, Montage

Geeignet für Hohlbodenmontage Ja

Geeignet für Doppelbodeneinbau Ja

#### Anleitung

Bodenpflege Trocken

#### Werkstoff

Farbe Leitungsauslass Edelstahl

Werkstoff Edelstahl

#### Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal Ja

#### Sicherheit

Stoßfestigkeit IK IK10

Schutzart IP IP20

Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP30
Einbaugröße (Unterflursysteme)	R12
Halogenfrei	Ja