



EKR120TM15



## Nivellierbare Edelstahlkassette R12 mit Tubus f. 12x45er Module Belagtiefe 15mm

### Technische Merkmale

#### Architektur

Mit Bodenbelagsaussparung Ja

#### Form

Form Rund

#### Abmessungen

Einbautiefe 95 mm

Einbaudurchmesser 306 mm

Höhe 77 mm

Nivellierbereich 95 - 282 mm

Nenngröße 306 mm

Dicke Bodenbelagsaussparung 15 mm

#### Ausstattung

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebecher Ja

Anzahl der einbaubaren Geräte 12

Anzahl der Gerätebecher 3

Anzahl der Leitungsauslässe 1

Ausführung Leitungsauslass Tubus

#### Einsatzbedingungen

Maximale Belastung 3 - 5 kN

#### Installation, Montage

Geeignet für Hohlbodenmontage Ja

Geeignet für Doppelbodeneinbau Ja

#### Anleitung

Bodenpflege Nass

#### Werkstoff

Farbe Leitungsauslass Silber

Werkstoff Edelstahl

#### Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal Ja

#### Sicherheit

Stoßfestigkeit IK IK10

Schutzart IP	IP20
Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP54
Einbaugröße (Unterflursysteme)	R12
Halogenfrei	Ja