


EKSQ060BL25



Nivellierbare Schwerlastkassette Q06 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 25mm

Technische Merkmale

Architektur

Mit Bodenbelagsaussparung Ja

Form

Form Vierkant

Abmessungen

Einbautiefe 120 mm

Einbaulänge 200 mm

Einbaubreite 200 mm

Höhe 97 mm

Nivellierbereich 120 - 216 mm

Nenngröße 200 mm

Dicke Bodenbelagsaussparung 25 mm

Ausstattung

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebecher Ja

Anzahl der einbaubaren Geräte 6

Anzahl der Gerätebecher 2

Anzahl der Leitungsauslässe 0

Einsatzbedingungen

Maximale Belastung 3 - 20 kN

Installation, Montage

Geeignet für Hohlbodenmontage Ja

Geeignet für Doppelbodeneinbau Ja

Anleitung

Bodenpflege Nass

Werkstoff

Werkstoff Edelstahl

Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal Ja

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK IK10

Schutzart IP im ungenutzten Zustand IP54

