


EKSQ060TM15



Nivellierbare Schwerlastkassette Q06 mit Tubus f. 6x45er Module Belagstiefe 15mm

Technische Merkmale

Architektur

Mit Bodenbelagsaussparung Ja

Form

Form Vierkant

Abmessungen

Einbautiefe 110 mm

Einbaulänge 200 mm

Einbaubreite 200 mm

Höhe 87 mm

Nivellierbereich 110 - 206 mm

Nenngröße 200 mm

Dicke Bodenbelagsaussparung 15 mm

Ausstattung

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebecher Ja

Anzahl der einbaubaren Geräte 6

Anzahl der Gerätebecher 2

Anzahl der Leitungsauslässe 1

Ausführung Leitungsauslass Tubus

Einsatzbedingungen

Maximale Belastung 3 - 20 kN

Installation, Montage

Geeignet für Hohlbodenmontage Ja

Geeignet für Doppelbodeneinbau Ja

Anleitung

Bodenpflege Nass

Werkstoff

Farbe Leitungsauslass Silber

Werkstoff Edelstahl

Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal Ja

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK10
Schutzart IP	IP20
Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP54
Einbaugröße (Unterflursysteme)	Q06
Halogenfrei	Nein