



EKSQ0620BL

Schwerlastkassette blind 20kN Q06 200x200mm Höhe innen/außen 23/34mm

Technische Merkmale

Architektur

Mit Bodenbelagsaussparung Ja

Form

Form Vierkant

Abmessungen

Einbautiefe 105 mm

Einbaulänge 200 mm

Einbaubreite 200 mm

Höhe 105 mm

Nenngröße 200 mm

Dicke Bodenbelagsaussparung 23 mm

Ausstattung

Anzahl der Gerätebecher 0

Anzahl der Leitungsauslässe 0

Einsatzbedingungen

Maximale Belastung 3 - 15 kN

Installation, Montage

Geeignet für Hohlbodenmontage Ja

Geeignet für Doppelbodeneinbau Ja

Werkstoff

Werkstoff Edelstahl

Farbe Edelstahl

Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal Ja

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK IK10

Schutzart IP IP20

Einbaugröße (Unterflursysteme) Q06

Halogenfrei Ja