



EKSQ0620TM

**Schwerlastkassette/Tubusmontagesatz 20kN Q06 200x200mm Höhe innen/außen
23/34mm**

Technische Merkmale

Form

Form Vierkant

Abmessungen

Einbautiefe 105 mm

Einbaulänge 200 mm

Einbaubreite 200 mm

Höhe 105 mm

Nenngröße 200 mm

Dicke Bodenbelagsaussparung 23 mm

Ausstattung

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebecher Ja

Anzahl der einbaubaren Geräte 6

Anzahl der Gerätebecher 2

Anzahl der Leitungsauslässe 1

Ausführung Leitungsauslass Schraubbar

Einsatzbedingungen

Maximale Belastung 3 - 15 kN

Installation, Montage

Geeignet für Hohlbodenmontage Ja

Geeignet für Doppelbodeneinbau Ja

Werkstoff

Farbe Leitungsauslass Silber

Werkstoff Edelstahl

Farbe Edelstahl

Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal Ja

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK IK10

Einbaugröße (Unterflursysteme) Q06