




EKSQ120TM25



Nivellierbare Schwerlastkassette Q12 mit Tubus f 12x45er Module Belasgtiefe 25mm

Technische Merkmale

Architektur

Mit Bodenbelagsaussparung Ja

Form

Form Vierkant

Abmessungen

Einbautiefe 120 mm

Einbaulänge 244 mm

Einbaubreite 244 mm

Höhe 97 mm

Nivellierbereich 120 - 216 mm

Nenngröße 244 mm

Dicke Bodenbelagsaussparung 25 mm

Ausstattung

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebecher Ja

Anzahl der einbaubaren Geräte 12

Anzahl der Gerätebecher 3

Anzahl der Leitungsauslässe 1

Ausführung Leitungsauslass Tubus

Einsatzbedingungen

Maximale Belastung 3 - 20 kN

Installation, Montage

Geeignet für Hohlbodenmontage Ja

Geeignet für Doppelbodeneinbau Ja

Anleitung

Bodenpflege Nass

Werkstoff

Farbe Leitungsauslass Silber

Werkstoff Edelstahl

Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal Ja

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK10
Schutzart IP	IP20
Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP54
Einbaugröße (Unterflursysteme)	Q12
Halogenfrei	Nein