



EKSQ1220TM

**Schwerlastkassette/Tubusmontagesatz 20kN Q12 244x244mm Höhe innen/außen
23/38mm**

Technische Merkmale

Form

Form Vierkant

Abmessungen

Einbautiefe 110 mm

Einbaulänge 244 mm

Einbaubreite 244 mm

Höhe 110 mm

Nenngröße 244 mm

Dicke Bodenbelagsaussparung 23 mm

Ausstattung

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebecher Ja

Anzahl der einbaubaren Geräte 12

Anzahl der Gerätebecher 3

Anzahl der Leitungsauslässe 1

Ausführung Leitungsauslass Schraubbar

Einsatzbedingungen

Maximale Belastung 3 - 15 kN

Installation, Montage

Geeignet für Hohlbodenmontage Ja

Geeignet für Doppelbodeneinbau Ja

Werkstoff

Farbe Leitungsauslass Silber

Werkstoff Edelstahl

Farbe Edelstahl

Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal Ja

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK IK10

Einbaugröße (Unterflursysteme) Q12