



EKSQ405BL

Schwerlastkassette blind 20kN Q405 405x405mm Höhe innen/außen 28/44mm

Technische Merkmale

Architektur

Mit Bodenbelagsaussparung Ja

Form

Form Vierkant

Abmessungen

Einbautiefe 116 mm

Einbaulänge 405 mm

Einbaubreite 405 mm

Höhe 116 mm

Nenngröße 244 mm

Dicke Bodenbelagsaussparung 28 mm

Ausstattung

Anzahl der Gerätebecher 0

Anzahl der Leitungsauslässe 0

Einsatzbedingungen

Maximale Belastung 3 - 20 kN

Installation, Montage

Geeignet für Hohlbodenmontage Ja

Geeignet für Doppelbodeneinbau Ja

Werkstoff

Werkstoff Edelstahl

Farbe Edelstahl

Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal Ja

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK IK10

Schutzart IP IP20

Einbaugröße (Unterflursysteme) Q12

Halogenfrei Ja