



EKSQ405TM

**Schwerlastkassette/Tubusmontagesatz 20kN Q405 405x405mm Höhe innen/außen  
28/44mm**

**Technische Merkmale**

**Form**

Form Vierkant

**Abmessungen**

Einbautiefe 116 mm

Einbaulänge 405 mm

Einbaubreite 405 mm

Höhe 116 mm

Nenngröße 244 mm

Dicke Bodenbelagsaussparung 28 mm

**Ausstattung**

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebecher Ja

Anzahl der einbaubaren Geräte 12

Anzahl der Gerätebecher 3

Anzahl der Leitungsauslässe 1

Ausführung Leitungsauslass Schraubbar

**Einsatzbedingungen**

Maximale Belastung 3 - 20 kN

**Installation, Montage**

Geeignet für Hohlbodenmontage Ja

Geeignet für Doppelbodeneinbau Ja

**Werkstoff**

Farbe Leitungsauslass Silber

Werkstoff Edelstahl

Farbe Edelstahl

**Funktionen**

Geeignet für Unterflurkanal Ja

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK IK10

Einbaugröße (Unterflursysteme) Q12