



EKSQ405TM

**Schwerlastkassette/Tubusmontagesatz 20kN Q405 405x405mm Höhe innen/außen  
28/44mm**

**Technische Merkmale**

**Form**

Form	Vierkant
------	----------

**Abmessungen**

Einbautiefe	116 mm
Einbaulänge	405 mm
Einbaubreite	405 mm
Höhe	116 mm
Nenngröße	244 mm
Dicke Bodenbelagsaussparung	28 mm

**Ausstattung**

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebecher	Ja
Anzahl der einbaubaren Geräte	12
Anzahl der Gerätebecher	3
Anzahl der Leitungsauslässe	1
Ausführung Leitungsauslass	Schraubbar

**Einsatzbedingungen**

Maximale Belastung	3 - 20 kN
--------------------	-----------

**Installation, Montage**

Geeignet für Hohlbodenmontage	Ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja

**Werkstoff**

Farbe Leitungsauslass	Silber
Werkstoff	Edelstahl
Farbe	Edelstahl

**Funktionen**

Geeignet für Unterflurkanal	Ja
-----------------------------	----

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK	IK10
Einbaugröße (Unterflursysteme)	Q12