



EKSR0620BL

## Schwerlastkassette blind 20kN R06 rund 215mm Höhe innen/außen 23/34mm

### Technische Merkmale

#### Architektur

Mit Bodenbelagsaussparung Ja

#### Form

Form Rund

#### Abmessungen

Einbautiefe 105 mm

Einbaudurchmesser 215 mm

Höhe 105 mm

Nenngröße 215 mm

Dicke Bodenbelagsaussparung 23 mm

#### Ausstattung

Anzahl der Gerätebecher 0

Anzahl der Leitungsauslässe 0

#### Einsatzbedingungen

Maximale Belastung 3 - 15 kN

#### Installation, Montage

Geeignet für Hohlbodenmontage Ja

Geeignet für Doppelbodeneinbau Ja

#### Werkstoff

Werkstoff Edelstahl

Farbe Edelstahl

#### Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal Ja

#### Sicherheit

Stoßfestigkeit IK IK10

Schutzart IP IP20

Einbaugröße (Unterflursysteme) R06

Halogenfrei Ja