



EKSR0620TM

**Schwerlastkassette/Tubusmontagesatz 20kN R06 rund 215mm Höhe innen/außen  
23/34mm**

**Technische Merkmale**

**Form**

Form Rund

**Abmessungen**

Einbautiefe 105 mm

Einbaudurchmesser 215 mm

Höhe 105 mm

Nenngröße 215 mm

Dicke Bodenbelagsaussparung 23 mm

**Ausstattung**

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebecher Ja

Anzahl der einbaubaren Geräte 6

Anzahl der Gerätebecher 2

Anzahl der Leitungsauslässe 1

Ausführung Leitungsauslass Schraubbar

**Einsatzbedingungen**

Maximale Belastung 3 - 15 kN

**Installation, Montage**

Geeignet für Hohlbodenmontage Ja

Geeignet für Doppelbodeneinbau Ja

**Werkstoff**

Farbe Leitungsauslass Silber

Werkstoff Edelstahl

Farbe Edelstahl

**Funktionen**

Geeignet für Unterflurkanal Ja

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK IK10

Einbaugröße (Unterflursysteme) R06