



EKSR1220BL

Schwerlastkassette blind 20kN R12 rund 300mm Höhe innen/außen 23/38mm

Technische Merkmale

Form

| | |
|------|------|
| Form | Rund |
|------|------|

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|--------|
| Einbautiefe | 110 mm |
| Einbaudurchmesser | 305 mm |
| Höhe | 110 mm |
| Nenngröße | 305 mm |
| Dicke Bodenbelagsaussparung | 23 mm |

Ausstattung

| | |
|--|------|
| Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebecher | Nein |
| Anzahl der Gerätebecher | 0 |
| Anzahl der Leitungsauslässe | 0 |

Einsatzbedingungen

| | |
|--------------------|-----------|
| Maximale Belastung | 3 - 15 kN |
|--------------------|-----------|

Installation, Montage

| | |
|--------------------------------|----|
| Geeignet für Hohlbodenmontage | Ja |
| Geeignet für Doppelbodeneinbau | Ja |

Werkstoff

| | |
|-----------|-----------|
| Werkstoff | Edelstahl |
| Farbe | Edelstahl |

Funktionen

| | |
|--------------------------------|-----|
| Geeignet für Unterflurkanal | Ja |
| Einbaugröße (Unterflursysteme) | R12 |
| Halogenfrei | Ja |