



EKSR1220BL

**Schwerlastkassette blind 20kN R12 rund 300mm Höhe innen/außen 23/38mm**

Schwerlastkassette nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, Tragfähigkeit 20 kN, überfahrbar.

**Technische Merkmale**

Nenn-Einbaugröße	R12
Tiefe der Bodenbelagausparung	23 mm
Anzahl der Gerätebecher	0
Einbaudurchmesser	305 mm
Mindest-Einbautiefe	110 mm
Zulassungen	EN50085-2-2
Maximale Belastung	Prüfstempel Ø 13mm 3 kN Prüfstempel Ø 130mm 15 kN
Werkstoff	Edelstahl
Halogenfrei	ja