



EKSR1220BL

Schwerlastkassette blind 20kN R12 rund 300mm Höhe innen/außen 23/38mm

Technische Merkmale

Form	
Form	Rund
Abmessungen	
Einbautiefe	110 mm
Einbaudurchmesser	305 mm
Höhe	110 mm
Nenngröße	305 mm
Dicke Bodenbelagsaussparung	23 mm
Ausstattung	
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebe- cher	Nein
Anzahl der Gerätebecher	0
Anzahl der Leitungsauslässe	0
Einsatzbedingungen	
Maximale Belastung	3 - 15 kN
Installation, Montage	
Geeignet für Hohlbodenmontage	Ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja
Werkstoff	
Werkstoff	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Funktionen	
Geeignet für Unterflurkanal	Ja
Einbaugröße (Unterflursyteme)	R12
Halogenfrei	Ja