



EP400

**Elektronischer Fernschalter 1S 230V und 8 bis 24V AC/DC**

**Technische Merkmale**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	16 A
Ruhestrom	100 mA

**Kapazität**

Anzahl Module	1
---------------	---

**Anschluss**

Kontaktart	1NO
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1 - 10 mm <sup>2</sup>
Anzahl der Kontakte	1

**Spannung**

Steuerspannung 2	10 - 26 V
Steuerspannung 1	230 - 230 V

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-10 - 50 °C
Lager-/Transporttemperatur	-20 - 60 °C

**Konnektivität.**

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
-----------------------	------------------

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	1,20 W
Anzugsverbrauch	1 VA

**Abmessungen**

Höhe	85 mm
Breite	17,50 mm
Tiefe	60 mm

**Beleuchtung**

Max. Leuchtstofflampenlast	1200 VA
----------------------------	---------