




EPN051



Hilfskontakt für Fernschalter 1 Schließer und 1 Öffner 2A 250V

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom 2 A

Spannung

Isolationsspannung U_i 250 V

Kapazität

Anzahl Module 0,50

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 40 °C

Lager-/Transporttemperatur -40 - 80 °C

Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 1 - 6 mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 1.5 - 10 mm²

Kontaktart 1Ö+1S

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 0,10 W

Abmessungen

Höhe 83 mm

Breite 8,75 mm

Tiefe 58 mm