




EPN051



## Hilfskontakt für Fernschalter 1 Schließer und 1 Öffner 2A 250V

### Technische Merkmale

#### Elektrischer Strom

Nennstrom	2 A
-----------	-----

#### Spannung

Isolationsspannung $U_i$	250 V
--------------------------	-------

#### Kapazität

Anzahl Module	0,50
---------------	------

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 40 °C
--------------------	------------

Lager-/Transporttemperatur	-40 - 80 °C
----------------------------	-------------

#### Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
-----------------------	------------------

#### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 6 mm <sup>2</sup>
---	-----------------------

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>
---	--------------------------

Kontaktart	1Ö+1S
------------	-------

#### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	0,10 W
---------------------------------------	--------

#### Abmessungen

Höhe	83 mm
------	-------

Breite	8,75 mm
--------	---------

Tiefe	58 mm
-------	-------