



EPN052



Zubehör Fernschalter Mehrstufenzentralsteuerung

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom	1 A
-----------	-----

Kapazität

Anzahl Module	0,50
---------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 40 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40 - 80 °C

Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
-----------------------	------------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 6 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 10 mm ²

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	0,10 W
---------------------------------------	--------

Abmessungen

Höhe	85 mm
Breite	8,90 mm
Tiefe	58 mm