




EPN510



## Fernschalter 1 Schließer 230V AC 16A 1PLE

### Technische Merkmale

#### Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
Ruhestrom	6 mA

#### Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

#### Anschluss

Kontaktart	1NO
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>
Anzahl der Kontakte	1

#### Spannung

Steuerspannung AC	230 - 230 V
Steuerspannung DC	110 - 110 V
Steuerspannung 2	110 - 110 V
Steuerspannung 1	230 - 230 V
Isolationsspannung Ui	250 V

#### Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 40 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40 - 80 °C

#### Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
-----------------------	------------------

#### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	1,20 W
Anzugsverbrauch	25 VA

#### Abmessungen

Höhe	83 mm
Breite	17,50 mm
Tiefe	63 mm

#### Beleuchtung

Max. Leuchtstofflampenlast	800 VA
----------------------------	--------