




EPN512



Fernschalter 1 Schließer 8V AC 16A 1PLE

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
Ruhestrom	6 mA

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Anschluss

Kontaktart	1NO
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 6 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 10 mm ²
Anzahl der Kontakte	1

Spannung

Steuerspannung AC	8 - 8 V
Steuerspannung DC	0 - 0 V
Steuerspannung 1	8 - 8 V
Isolationsspannung Ui	250 V

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 40 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40 - 80 °C

Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
-----------------------	------------------

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	1,20 W
Anzugsverbrauch	25 VA

Abmessungen

Höhe	83 mm
Breite	17,50 mm
Tiefe	63 mm

Beleuchtung

Max. Leuchtstofflampenlast	800 VA
----------------------------	--------