




EPN521



## Fernschalter 2 Schließer 12V AC 16A 1PLE

### Technische Merkmale

#### Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
Ruhestrom	6 mA

#### Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

#### Anschluss

Kontaktart	2S
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>
Anzahl der Kontakte	2

#### Spannung

Steuerspannung AC	12 - 12 V
Steuerspannung DC	0 - 0 V
Steuerspannung 1	12 - 12 V
Isolationsspannung Ui	250 V

#### Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 40 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40 - 80 °C

#### Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
-----------------------	------------------

#### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	2,40 W
Anzugsverbrauch	25 VA

#### Abmessungen

Höhe	83 mm
Breite	17,50 mm
Tiefe	63 mm

#### Beleuchtung

Max. Leuchtstofflampenlast	800 VA
----------------------------	--------