



ERD218



## Installationsrelais 16A 1S + 1Ö 24V

### Technische Merkmale

#### Anschluss

Kontaktart	1Ö+1S
Anzahl der Kontakte	2
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1 - 10 mm <sup>2</sup>

#### Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

#### Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

#### Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

#### Spannung

Stoßspannungsfestigkeit	4000 V
Isolationsspannung Ui	250 V
Steuerspannung AC	24 - 24 V
Steuerspannung DC	0 - 0 V

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - 50 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40 - 80 °C

#### Ausdauer

Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	100000
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	30000

#### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	2 W
Anzugsverbrauch	10,70 VA

#### Abmessungen

Höhe	83 mm
Breite	17,85 mm
Tiefe	60 mm

#### Ausstattung

Anzahl Schließkontakte	1
------------------------	---

Anzahl Öffnerkontakte	1
Mit Schieber für Handschaltung	Ja
<b>Installation, Montage</b>	
Nominales Drehmoment	1,20 - 1,20 Nm