



ESC226

InstallationsSchütze 25A 2Ö 230V

Technische Merkmale

Anschluss

| | |
|---|------------------------|
| Kontaktart | 2NC |
| Anzahl der Kontakte | 2 |
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 1 - 6 mm ² |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter | 1 - 10 mm ² |

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|------|
| Nennstrom | 25 A |
|-----------|------|

Kapazität

| | |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 1 |
|---------------|---|

Frequenz

| | |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 50 Hz |
|----------|------------|

Spannung

| | |
|-------------------------|-------------|
| Stoßspannungsfestigkeit | 4000 V |
| Isolationsspannung Ui | 250 V |
| Steuerspannung AC | 230 - 230 V |
| Steuerspannung DC | 0 - 0 V |

Einsatzbedingungen

| | |
|----------------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -10 - 50 °C |
| Lager-/Transporttemperatur | -40 - 80 °C |

Ausdauer

| | |
|---|--------|
| Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele | 100000 |
| Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele | 30000 |

Leistung

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 3 W |
| Anzugsverbrauch | 10,70 VA |

Abmessungen

| | |
|--------|----------|
| Höhe | 83 mm |
| Breite | 17,85 mm |
| Tiefe | 60 mm |

Ausstattung

| | |
|--------------------------|---|
| Anzahl Schließerkontakte | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Anzahl Öffnerkontakte | 2 |
| Mit Schieber für Handschaltung | Nein |
| Installation, Montage | |
| Nominales Drehmoment | 1,20 - 1,20 Nm |