



ESC240S



## Installationsschütz brummfrei 40A 2 Schließer 230V

### Technische Merkmale

#### Anschluss

Kontaktart	2S
Anzahl der Kontakte	2
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1.5 - 16 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 25 mm <sup>2</sup>

#### Elektrischer Strom

Nennstrom	40 A
-----------	------

#### Kapazität

Anzahl Module	3
---------------	---

#### Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

#### Spannung

Stoßspannungsfestigkeit	4000 V
Isolationsspannung U <sub>i</sub>	440 V
Steuerspannung AC	230 - 230 V
Steuerspannung DC	0 - 0 V

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - 50 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40 - 80 °C

#### Ausdauer

Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	1000000
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	30000

#### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	10,90 W
Anzugsverbrauch	5,20 VA

#### Abmessungen

Höhe	85 mm
Breite	54 mm
Tiefe	60 mm

#### Ausstattung

Anzahl Schließerkontakte	2
--------------------------	---

Anzahl Öffnerkontakte

0

Mit Schieber für Handschaltung

Nein

---

**Texte**

Sicherheitshinweis

Brummfreie Schütze werden nicht für den intensiven Gebrauch (24/7-Stromversorgung) empfohlen und in solchen Fällen sollten Industrieschütze verwendet werden.