



ESC463S



Installationsschütz brummfrei 63A 4 Schließer 230V

Technische Merkmale

Anschluss

Kontaktart	4S
Anzahl der Kontakte	4
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1.5 - 16 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 25 mm ²

Elektrischer Strom

Nennstrom	63 A
-----------	------

Kapazität

Anzahl Module	3
---------------	---

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Spannung

Stoßspannungsfestigkeit	4000 V
Isolationsspannung U _i	440 V
Steuerspannung AC	230 - 230 V
Steuerspannung DC	0 - 0 V

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - 50 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40 - 80 °C

Ausdauer

Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	1000000
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	30000

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	24,50 W
Anzugsverbrauch	5,20 VA

Abmessungen

Höhe	85 mm
Breite	54 mm
Tiefe	60 mm

Ausstattung

Anzahl Schließerkontakte	4
--------------------------	---

Anzahl Öffnerkontakte

0

Mit Schieber für Handschaltung

Nein

Texte

Sicherheitshinweis

Brummfreie Schütze werden nicht für den intensiven Gebrauch (24/7-Stromversorgung) empfohlen und in solchen Fällen sollten Industrieschütze verwendet werden.