



ESR1339010

Steckdose 1-fach 33°-Ausrichtung 16A/250V Rastec 45 reinweiß

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Ja

Schutzart IP IP20

Abmessungen

Einbautiefe Unterputz-Dosen 45 mm

Höhe 45 mm

Breite 45 mm

Tiefe 40 mm

Werkstoff

Farbe Reinweiß

RAL Nummer 9010

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Konnektivität.

Montageart Rastec 45®, Schnappbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO

Verdrehter Zentraleinsatz Ja

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Vorbestückt mit 2x Schukosteckdosen

Kapazität

Anzahl Module 2

Texte

Aufdruck

Ohne Aufdruck

Abdeckung

ohne Abdeckung

Schutz

Erhöhter Berührungsschutz