



ESR2332004

## Steckdose 2-fach 33°-Ausrichtung 16A/250V Rastec 45 reinorange

### Technische Merkmale

#### Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

#### Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

#### Sicherheit

Schutzart IP IP20

#### Abmessungen

Einbautiefe Unterputz-Dosen 45 mm

Höhe 90 mm

Breite 45 mm

Tiefe 40 mm

#### Werkstoff

Farbe Orange

RAL Nummer 2004

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

#### Konnektivität.

Montageart Rastec 45®, Schnappbefestigung

#### Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO

Verdreher Zentraleinsatz Ja

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

#### Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Vorbestückt mit 2x Schukosteckdosen

#### Kapazität

Anzahl Module 4

#### Texte

Aufdruck Ohne Aufdruck

Abdeckung ohne Abdeckung

