



ESR2336029

Steckdose 2-fach 33°-Ausrichtung 16A/250V Rastec 45 minzgrün

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Sicherheit

Schutzart IP IP20

Abmessungen

Einbautiefe Unterputz-Dosen 45 mm

Werkstoff

Farbe Minzgrün

RAL Nummer 6029

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Konnektivität.

Montageart Rastec 45®, Schnappbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO

Verdreher Zentraleinsatz Ja

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Vorbestückt mit 2x Schukosteckdosen

Kapazität

Anzahl Module 4

Texte

Aufdruck Ohne Aufdruck

Abdeckung ohne Abdeckung

Schutz Erhöhter Berührungsschutz