



ESR3336029

## Steckdose 3-fach 33°-Ausrichtung 16A/250V Rastec 45 minzgrün

### Technische Merkmale

#### Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

#### Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

#### Sicherheit

Schutzart IP IP20

#### Abmessungen

Einbautiefe Unterputz-Dosen 45 mm

Höhe 135 mm

Breite 45 mm

Tiefe 40 mm

#### Werkstoff

Farbe Minzgrün

RAL Nummer 6029

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

#### Konnektivität.

Montageart Rastec 45®, Schnappbefestigung

#### Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO

Verdreher Zentraleinsatz Ja

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

#### Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Vorbestückt mit 3x Schukosteckdosen

#### Kapazität

Anzahl Module 6

#### Texte

Aufdruck Ohne Aufdruck

Abdeckung ohne Abdeckung

