



ESR3339010

Steckdose 3-fach 33°-Ausrichtung 16A/250V Rastec 45 reinweiß

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Sicherheit

Schutzart IP IP20

Abmessungen

Einbautiefe Unterputz-Dosen 45 mm

Höhe 135 mm

Breite 45 mm

Tiefe 40 mm

Werkstoff

Farbe Reinweiß

RAL Nummer 9010

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Konnektivität.

Montageart Rastec 45®, Schnappbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO

Verdreher Zentraleinsatz Ja

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Vorbestückt mit 3x Schukosteckdosen

Kapazität

Anzahl Module 6

Texte

Aufdruck Ohne Aufdruck

Abdeckung ohne Abdeckung

