



EU102

## Kontrollrelais, Spannung, 1 ph, LCD-Display

### Technische Merkmale

#### Kapazität

Anzahl Module	2
---------------	---

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40 - 70 °C

#### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>

#### Abmessungen

Höhe	85 mm
Breite	35 mm
Tiefe	60 mm

#### Spannungsversorgung

Versorgungsspannung	3N, 400/230 V
---------------------	---------------

#### Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

#### Sicherheit

Schutzart IP	IP30
--------------	------

#### Leistung

Leistung	5 VA
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	4 W

#### Konnektivität.

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
-----------------------	------------------

#### Elektrischer Strom

Strombelastbarkeit bei AC1	8 A
----------------------------	-----

#### Einstellungen

Ausschaltverzögerungszeit	1200 s
---------------------------	--------

#### Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------