



EUU100



Kontrollrelais Unterspannung VDE 1P+N/3P+N 1 Wechsler

Technische Merkmale

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-25 - 70 °C

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1.5 - 2.5 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	2.5 - 4 mm ²

Spannungsversorgung

Versorgungsspannung	3N, 400/230 V
---------------------	---------------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Auslösung

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit	0,20 s
---	--------

Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
-------------	-------------

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	0,60 W
---------------------------------------	--------

Abmessungen

Höhe	87 mm
Breite	17,50 mm
Tiefe	65 mm