



EV004

## Ferndimmer 600W universal komfort

### Technische Merkmale

#### Spannung

Bemessungsbetriebsspannung  $U_e$  230 - 230 V

#### Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

#### Werkstoff

Farbe Grau

RAL Nummer 7035

#### Architektur

Steuer-/Bedienelement Dreh-/Druckknopf

#### Leistung

Glühlampenlast 20 - 600 W

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -10 - 45 °C

#### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 1 - 16 mm<sup>2</sup>

#### Kapazität

Anzahl Module 4