



EV106



Fernsteuergerät 1-10V

Technische Merkmale

Spannung

Betriebsspannung 230 - 230 V

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Konnektivität.

Dimmung DALI Nein

Leistung

Leistungsaufnahmen Betrieb 3 VA

Leistungsaufnahme standby 1 W

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -10 - 45 °C

Abmessungen

Höhe 85 mm

Breite 71 mm

Tiefe 65 mm

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 1.5 - 10 mm²

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 1 - 6 mm²

Kapazität

Anzahl Module 4

Texte

Anschluss Anschluss für beleuchtbare (max. 5 mA) oder Standardtaster

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Montageart Zur Montage Auf DIN-Hutschiene

Elektrischer Strom

Steuerstrom 1-10 V Slave 50 mA

Werkstoff

Farbe Grau