




EVN004



IP20

Ferndimmer 500W Universal Komfort, LED/ESL

Technische Merkmale

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung U _e	230 - 230 V
Betriebsspannung	230 - 230 V

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Grau
RAL Nummer	9001
Werkstoff	Kunststoff, Thermoplast

Abmessungen

Höhe	85 mm
Tiefe	62 mm

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Einzeltaster
-----------------------	--------------

Leistung

Leistungsaufnahmen Betrieb	4,50 VA
Leistungsaufnahme standby	0,20 W
230 V Glüh- und Halogenlampen	500 W
Glühlampenlast	500 - 500 W

Beleuchtung

Dimmbare 230 V LED Lampe	100 - 100 W
--------------------------	-------------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 50 °C
--------------------	-------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1 - 6 mm ²
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 6 mm ²

Kapazität

Anzahl Module	2
---------------	---

Texte

Anschluss	Anschluss für beleuchtbare (max. 5 mA) oder Standardtaster
Anschlussart	Mit Schraubklemmen

Dimmprinzip	Automatische Lasterkennung
Montageart	Zur Montage Auf DIN-Hutschiene
Sicherung	Mit elektronischem Kurzschluss- und Überlastschutz